


Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
FSG 9 HT1-60 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.00978




FSG 9 HT1-60 G1/8-IG

Vantuz FSG (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (32 mm çapından itibaren monte edilir). Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- FG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FG, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri FSG 9 HT1-60 G1/8-IG

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Boyut	9,00
Körük Sayısı	2,5
Bağlantı	G1/8"-F
Vakum bağlantısı	G1/8"-F
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	27,00 mm
Nominal çap dn	3,50 mm
d2	4,1 mm
Diş G1	G1/8"-F
Diş uzunluğu LG1	8,5 mm
Anahtar boyutu SW1	14,0 mm
Yay stroku Z	3,0 mm
Çap Ds	9,0 mm
Çap Dmax(S)	9,5 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00978

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
FSG 9 HT1-60 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.00978



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	10,0 mm
Çekme kuvveti	2,30 N
Emme kuvveti (-600mbar)	0,79 N
Ağırlık	4,90 g
Cilt	0,150 cm ³
Boyut	9,00
Körük Sayısı	2,5
Ürün ailesi	FSG
Bağlantı	G1/8-IG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00978



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.06.00978

Typ	Ürün numarası
Schmalz Ped Ek Parçası PEEK	SPI 9 PEEK
	10.01.06.03280



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.06.00978

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350
	10.01.06.05731



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.06.00978

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	FG 9 HT1-60 N016
	10.01.06.00878



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00978