

Art.-Nr.: 10.01.06.00503

**Dati tecnici**


Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Vulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]	72,0 Shore A
Dimensione (lxl)	95 x 40
Numero di pieghe	1,5
Connessione	G1/8"-AG
Materiale del nipplo	Ottone

FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG

La ventosa FSGAO (parte in elastomero + piastra portante) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo FGAO – parte in elastomero, disponibile in diversi misuri (lxl)
- Piastra portante in alluminio

Parti di ricambio disponibili: ventosa FGAO

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L1	93,00 mm
Larghezza B1	38,00 mm
Altezza H	29,50 mm
Diametro nominale dn	5,00 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	8,0 mm
Misura della chiave SW1	4,0 mm
Freccia elastica Z	12,0 mm
Larghezza ventosa Bs	40,00 mm
Ls	95,00 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00503

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	N 038
Materiale della ventosa	Vulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]	72,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	9,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	20,0 mm
Forza di strappo	110,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	95,00 N
Peso	125,0 g
Dimensione (lxl)	95 x 40
Volume	38,217 cm ³
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	FSGAO

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.00503

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.00503**

Typ	codice articolo
Ventosa a soffietto (ovale)	FSGAO 95x40 VU1-72 N038 10.01.06.00499

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.06.00503**

Typ	codice articolo
Ventosa a soffietto (ovale)	FSGAO 95x40 VU1-72 N038 10.01.06.00499

