

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)  
**FSG 18 HT1-60 G1/8-IG**



Art.-Nr.: 10.01.06.00984



### Teknik veriler


Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Boyut	18,00
Körük Sayısı	2,5
Bağlantı	G1/8"-F
Vakum bağlantısı	G1/8"-F
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

FSG 18 HT1-60 G1/8-IG

Vantuz FSG (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (32 mm çapından itibaren monte edilir). Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- FG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FG, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri FSG 18 HT1-60 G1/8-IG

### Tasarım verileri

Yükseklik H	34,60 mm
Nominal çap dn	3,50 mm
d2	8,0 mm
Diş G1	G1/8"-F
Diş uzunluğu LG1	8,5 mm
Anahtar boyutu SW1	14,0 mm
Yay stroku Z	9,0 mm
Çap Ds	17,2 mm
Çap Dmax(S)	19,0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00984](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00984)

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)  
**FSG 18 HT1-60 G1/8-IG**



Art.-Nr.: 10.01.06.00984



**Teknik veriler**

Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	20,0 mm
Çekme kuvveti	8,50 N
Emme kuvveti (-600mbar)	3,02 N
Ağırlık	6,00 g
Cilt	1,350 cm <sup>3</sup>
Boyut	18,00
Körük Sayısı	2,5
Ürün ailesi	FSG
Bağlantı	G1/8-IG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.06.00984**

Typ	Ürün numarası
Schmalz Ped Ek Parçası PEEK   SPI 17 PEEK	10.01.06.03283



**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.06.00984**

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel   SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731



**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.06.00984**

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)   FG 18 HT1-60 N016	10.01.06.00881



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00984](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00984)