

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
FSG 7 HT1-60 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.01243



FSG 7 HT1-60 G1/8-IG


Vantuz FSG (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (32 mm çapından itibaren monte edilir). Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- FG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FG, bağlantı nipeli SA-NIP

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Boyut	7,00
Körük Sayısı	2,5
Bağlantı	G1/8"-F
Vakum bağlantısı	G1/8"-F
Meme ucu malzemesi	Alüminyum



Tasarım verileri FSG 7 HT1-60 G1/8-IG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	26,00 mm
Nominal çap dn	3,50 mm
d2	1,8 mm
Diş G1	G1/8"-F
Diş uzunluğu LG1	8,5 mm
Anahtar boyutu SW1	14,0 mm
Yay stroku Z	3,0 mm
Çap Ds	5,9 mm
Çap Dmax(S)	7,0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01243

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
FSG 7 HT1-60 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.01243



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	7,5 mm
Çekme kuvveti	0,90 N
Emme kuvveti (-600mbar)	0,15 N
Ağırlık	4,70 g
Cilt	0,043 cm ³
Boyut	7,00
Körük Sayısı	2,5
Ürün ailesi	FSG
Bağlantı	G1/8-IG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.01243



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.06.01243

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350
	10.01.06.05731



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.06.01243

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	FG 7 HT1-60 N016
	10.01.06.01251



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01243