

Сильфонные присоски (круглые)
FSG 42 HT1-60 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00974



Технические данные


Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
размер	42,00
Количество складок	2,5
Соединение	G1/4"-M
Вакуумное соединение	G1/4"-M
Материал ниппеля	алюминий

FSG 42 HT1-60 G1/4-AG

Присоска FSG (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в сборе. Поставка состоит из:

- Присоска типа FG – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах и материалах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска FG, соединительный ниппель SA-NIP



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	50,00 mm
Номинальный диаметр dn	4,40 mm
d2	17,8 mm
Резьба G1	G1/4"-M
Длина резьбы LG1	11,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	17,0 mm
Ход пружины Z	20,0 mm
Диаметр Ds	42,6 mm
Диаметр Dmax(S)	45,0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные FSG 42 HT1-60 G1/4-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00974

Сильфонные присоски (круглые)

FSG 42 HT1-60 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00974



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	75,0 mm
Сила отрыва	44,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	14,93 N
Вес	27,0 g
Объем	19,786 cm ³
размер	42,00
Количество складок	2,5
Семейство продуктов	FSG
Соединение	G1/4-AG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00974



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.00974

Тип		Количество предметов
Уплотнительное кольцо:	DR 42/20x5 MOS SI-15	10.01.06.02616
Диск фильтра	FD 34 120	10.01.06.02572
Чехол присоски	SU 40	10.01.01.12856



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.00974

Тип		Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N018 G1/4-AG DN440	10.01.06.01065



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00974

Сильфонные присоски (круглые)
FSG 42 HT1-60 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00974



Данные для заказа Износостойкие части **10.01.06.00974**

Тип		Количество предметов
Сильфонная присоска (круглая)	FG 42 HT1-60 N018	10.01.06.00885



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00974