

Art.-Nr.: 10.01.06.00977



Технические данные


Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
размер	53,00
Количество складок	1,5
Соединение	G1/4"-F
Вакуумное соединение	G1/4"-F
Материал ниппеля	алюминий

FSGA 53 HT1-60 G1/4-IG

Присоска FSGA (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в несобранном виде (диаметром 33 мм и более - в сборе). Поставка состоит из:

- Присоска типа FGA – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах и материалах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска FGA, соединительный ниппель SA-NIP



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	49,00 mm
Номинальный диаметр dn	4,40 mm
d2	33,0 mm
Резьба G1	G1/4"-F
Длина резьбы LG1	12,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	17,0 mm
Ход пружины Z	15,0 mm
Диаметр Ds	50,0 mm
Диаметр Dmax(S)	60,0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные FSGA 53 HT1-60 G1/4-IG


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00977

Art.-Nr.: 10.01.06.00977



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	100,0 mm
Сила отрыва	95,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	51,30 N
Вес	27,0 g
Объем	26,488 cm ³
размер	53,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	FSGA
Соединение	G1/4-IG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00977



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.00977

Тип	Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N018 G1/4-IG DN440 10.01.06.01066



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.06.00977

Тип	Количество предметов
Сильфонная присоска (круглая)	FGA 53 HT1-60 N018 10.01.06.00875

