

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
FSG 20 HT1-60 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.01245



FSG 20 HT1-60 G1/8-IG


Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Boyut	20,00
Körük Sayısı	2,5
Bağlantı	G1/8"-F
Vakum bağlantısı	G1/8"-F
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

Vantuz FSG (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (32 mm çapından itibaren monte edilir). Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- FG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FG, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri FSG 20 HT1-60 G1/8-IG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	34,10 mm
Nominal çap dn	3,50 mm
d2	10,5 mm
Diş G1	G1/8"-F
Diş uzunluğu LG1	8,5 mm
Anahtar boyutu SW1	14,0 mm
Yay stroku Z	9,0 mm
Çap Ds	20,0 mm
Çap Dmax(S)	21,0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01245

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
FSG 20 HT1-60 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.01245



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	30,0 mm
Çekme kuvveti	12,10 N
Emme kuvveti (-600mbar)	5,20 N
Ağırlık	6,40 g
Cilt	2,298 cm ³
Boyut	20,00
Körük Sayısı	2,5
Ürün ailesi	FSG
Bağlantı	G1/8-IG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.01245



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.06.01245

Typ	Ürün numarası
Filtre diski	FD 16 120
Schmalz Ped Ek Parçası PEEK	SPI 21 PEEK



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.06.01245

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.06.01245

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	FG 20 HT1-60 N016



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01245