


Art.-Nr.: 10.01.06.02282



FSGB-R 52x25 SI-50 G1/4-AG

真空パッド FSGB-Rは、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド FGB-R: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- アルミニウム製サポートプレート: 取付ネジ付き


スペアパーツ: 真空パッド FGB-R

アクセサリ: サポートフレーム

## 技術資料

| 属性           | 価値           |
|--------------|--------------|
| 真空パッドの材質     | シリコンゴム SI    |
| 材質の硬度 [ショアA] | 50.0 Shore A |
| サイズ (LxW)    | 52 x 25      |
| 折りたたみ式本数     | 2.5          |
| 接続           | G1/4-AG      |
| ニップル材質       | アルミ          |

## デザインデータ



| 属性           | 価値       |
|--------------|----------|
| グリッパーの長さ L1  | 52.00 mm |
| 幅B1          | 25.00 mm |
| 高さ H         | 50.00 mm |
| 呼び径 dn       | 5.00 mm  |
| スレッドG1       | G1/4"-M  |
| グリッパーの長さ LG1 | 10.5 mm  |
| スナサイズ SW1    | 17.0 mm  |
| スプリングストロークZ  | 15.0 mm  |
| 真空パッド幅 Bs    | 25.00 mm |
| Ls           | 52.00 mm |

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。※ストロークの寸法は、各段にサポートフレームを使用した場合の値です。

デザインデータ FSGB-R 52x25 SI-50 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.02282



## 技術資料

| 属性             | 値                      |
|----------------|------------------------|
| 真空パッドの材質       | シリコンゴム SI              |
| 材質の硬度 [ショアA]   | 50.0 Shore A           |
| ホース径 (推奨) d    | 6.0 mm                 |
| 最小ワーク半径 (凸部)   | 10.0 mm                |
| 吸着力 (-600mbar) | 20.00 N                |
| 質量             | 45.0 g                 |
| サイズ (LxW)      | 52 x 25                |
| ボリューム          | 16.000 cm <sup>3</sup> |
| 折りたたみ式本数       | 2.5                    |
| 製品ファミリー        | FSGB-R                 |

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.06.02282](http://www.schmalz.co.jp/10.01.06.02282)



## データアクセサリを注文する 10.01.06.02282

| Typ            | 製品コード           |
|----------------|-----------------|
| 真空パッド用サポートフレーム | ST-RAHM 50x23 1 |
|                | 10.01.06.02276  |



## 摩耗部品の注文データ 10.01.06.02282

| Typ          | 製品コード             |
|--------------|-------------------|
| 長方形ベローズ真空パッド | FGB-R 52x25 SI-50 |
|              | 10.01.06.01116    |

