


Сильфонная присоска (круглая)
FGA 19 PVC-50 N056



Art.-Nr.: 10.01.06.01975




Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Поливинилхлорид PVC
Твердость материала [Shore A]	50,0 Shore A
размер	19,00
Количество складок	1,5

FGA 19 PVC-50 N056

Присоска FGA PVC (эластомерная часть) поставляется как отдельная часть. Чтобы получить комплектную присоску (эластомерная часть + соединительный ниппель), требуется выполнить следующие шаги по заказу:

- Присоска типа FGA PVC – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	8,20 mm
Высота H	18,70 mm
Наружный диаметр D1	19,0 mm
Диаметр головки Dk	13,0 mm
d2	12,2 mm
Внутренний диаметр d	6,60 mm
Ход пружины Z	6,0 mm
Диаметр Ds	19,0 mm
Диаметр Dmax(S)	21,5 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные FGA 19 PVC-50 N056



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01975

Сильфонная присоска (круглая)
FGA 19 PVC-50 N056



Art.-Nr.: 10.01.06.01975



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	N 056
Материал присоски	Поливинилхлорид PVC
Твердость материала [Shore A]	50,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	4,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	20,0 mm
Сила отрыва	10,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	5,90 N
Вес	1,5 g
Объем	2,024 cm ³
размер	19,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	FGA

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.01975



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.01975

Тип		Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N056 M5-AG DN200	10.01.06.03080
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N056 G1/8-AG DN400	10.01.06.03571
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N056 G1/8-IG DN400	10.01.06.03572



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01975