




SPB1 30 ED-65 SC040

Vantuz SPB1 (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Alternatif olarak parçalar ayrı ayrı da sipariş edilebilir. Bunu yapmak için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

- SPB1 tipi vantuz (adım 1) - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı (adım 2) - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci, vantuz eki



Tasarım verileri SPB1 30 ED-65 SC040

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Boyut	30.00
Körük Sayısı	1.5

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	4.60 mm
Yükseklik H	23.00 mm
Dış çap D1	34.2 mm
Kafa çapı Dk	15.1 mm
İç çap d1	10.5 mm
d2	20.0 mm
İç çap d	7.50 mm
Yay stroku Z	13.0 mm
Çap Ds	31.4 mm
Çap Dmax(S)	36.7 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.06.02454

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	SC 040
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliđi [Shore A]	65.0 Shore A
Hortum apı (tavsiye edilen) d	6.0 mm
İř parası yarıapı dak (dışbükey)	25.0 mm
Çekme kuvveti	30.60 N
Emme kuvveti (-600mbar)	20.70 N
Ağırlık	3.7 g
Yanal kuvvet	15.5 N
Cilt	7.993 cm ³
Boyut	30.00
Körük Sayısı	1.5
Ürün ailesi	SPB1

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.02454

**Veri aksesuarları sipariř edin 10.01.06.02454**

Typ		Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
Schmalz-Konnektör	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482
Elek, yuvarlak	SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00309
Schmalz Ped Ekleme PA	SPI 26 PA SPB1-30	10.01.06.03386
Schmalz-Konnektör	SC 040 NPT1/8-AG	10.01.06.02541
Schmalz-Konnektör	SC 040 NPT1/8-IG	10.01.06.02542

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02454