

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)

FSG 52 HT1-60 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.02387



FSG 52 HT1-60 G1/4-AG


Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60.0 Shore A
Boyut	52.00
Körük Sayısı	2.5
Bağlantı	G1/4"-M
Vakum bağlantısı	G1/4"-M

Vantuz FSG (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- FG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FG, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri FSG 52 HT1-60 G1/4-AG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	52.70 mm
Nominal çap dn	4.40 mm
d2	24.6 mm
Diş G1	G1/4"-M
Diş uzunluğu LG1	11.0 mm
Anahtar boyutu SW1	17.0 mm
Yay stroku Z	25.0 mm
Çap Ds	52.5 mm
Çap Dmax(S)	55.0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02387

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
FSG 52 HT1-60 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.02387



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	75.0 mm
Çekme kuvveti	96.00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	28.52 N
Ağırlık	32.3 g
Cilt	35.000 cm ³
Boyut	52.00
Körük Sayısı	2.5
Ürün ailesi	FSG
Bağlantı	G1/4-AG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.02387



Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.02387

Typ	Ürün numarası
Sızdırmazlık halkası	DR 52/33x5 MOS SI-15
Filtre diski	FD 44 120
Vantuz kapağı	SU 50



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.02387

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N018 G1/4-AG DN440
	10.01.06.01065



Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.06.02387

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	FG 52 HT1-60 N018
	10.01.06.02365



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02387