

Сильфонная присоска (круглая)
SPB1 60 ED-65 SC050



Art.-Nr.: 10.01.06.02457



Технические данные


Attribute	Value
Материал присоски	Эластодур ED
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
размер	60,00
Количество складок	1,5

SPB1 60 ED-65 SC050

Присоска SPB1 (эластомерная часть + соединительный элемент) поставляется в сборе. В качестве альтернативы некоторые детали можно заказать отдельно. Для этого требуется выполнить следующие шаги:

- Присоска типа SPB1 (шаг 1) – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный элемент типа SC (шаг 2) – поставляется с различной резьбой

Доступные аксессуары: сетчатый фильтр, вставка присоски



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	7,00 mm
Высота H	36,00 mm
Наружный диаметр D1	65,7 mm
Диаметр головки Dk	21,6 mm
Внутренний диаметр d1	17,5 mm
d2	38,6 mm
Внутренний диаметр d	11,00 mm
Ход пружины Z	22,0 mm
Диаметр Ds	61,4 mm
Диаметр Dmax(S)	69,6 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные SPB1 60 ED-65 SC050



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02457

Сильфонная присоска (круглая)
SPB1 60 ED-65 SC050



Art.-Nr.: 10.01.06.02457



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	SC 050
Материал присоски	Эластодур ED
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	70,0 mm
Сила отрыва	100,90 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	78,00 N
Вес	19,6 g
Поперечная сила	49,4 N
Объем	49,240 cm ³
размер	60,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	SPB1

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.02457



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.02457

Тип		Количество предметов
Соединитель Schmalz	SC 050 G1/4-AG MOD	10.01.06.02487
Соединитель Schmalz	SC 050 G1/4-IG MOD	10.01.06.02488
Сетчатый фильтр, круглые	SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00308
Соединитель Schmalz	SC 050-AR NPT1/4-AG MOD	10.01.06.02543
Соединитель Schmalz	SC 050-AR NPT1/4-IG MOD	10.01.06.02546



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02457