


SPB1 60 ED-65 SC050

Vantuz SPB1 (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Alternatif olarak parçalar ayrı ayrı da sipariş edilebilir. Bunu yapmak için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

- SPB1 tipi vantuz (adım 1) - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı (adım 2) - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci, vantuz eki



Tasarım verileri SPB1 60 ED-65 SC050

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Boyut	60.00
Körük Sayısı	1.5

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	7.00 mm
Yükseklik H	36.00 mm
Dış çap D1	65.7 mm
Kafa çapı Dk	21.6 mm
İç çap d1	17.5 mm
d2	38.6 mm
İç çap d	11.00 mm
Yay stroku Z	22.0 mm
Çap Ds	61.4 mm
Çap Dmax(S)	69.6 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.06.02457

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	SC 050
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	70.0 mm
Çekme kuvveti	100.90 N
Emme kuvveti (-600mbar)	78.00 N
Ağırlık	19.6 g
Yanal kuvvet	49.4 N
Cilt	49.240 cm ³
Boyut	60.00
Körük Sayısı	1.5
Ürün ailesi	SPB1

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.02457

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.02457**

Typ		Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 050 G1/4-AG MOD	10.01.06.02487
Schmalz-Konnektör	SC 050 G1/4-IG MOD	10.01.06.02488
Elek, yuvarlak	SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00308
Schmalz-Konnektör	SC 050-AR NPT1/4-AG MOD	10.01.06.02543
Schmalz-Konnektör	SC 050-AR NPT1/4-IG MOD	10.01.06.02546

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02457