



SPB4 40 SI-55 SC090


Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	40,00
Körük Sayısı	4,5

Vantuz SPB4 (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Alternatif olarak parçalar ayrı ayrı da sipariş edilebilir. Bunu yapmak için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

- SPB4 tipi vantuz (adım 1) - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı (adım 2) - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci, hortum kelepçesi, ek disk



Tasarım verileri SPB4 40 SI-55 SC090

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	14,00 mm
Yükseklik H	65,60 mm
Dış çap D1	41,0 mm
Kafa çapı Dk	31,0 mm
İç çap d1	24,8 mm
d2	23,0 mm
İç çap d	20,00 mm
Yay stroku Z	27,0 mm
Çap Ds	40,5 mm
Yükseklik H3	16,00 mm
Çap Dmax(S)	41,5 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.06.02590

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	SC 090
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Emme kuvveti (-600mbar)	25,00 N
Ağırlık	18,60 g
Cilt	35,740 cm ³
Boyut	40,00
Körük Sayısı	4,5
400 mbar'da emme kuvveti	16,60 N
200 mbar'da emme kuvveti	8,30 N
400 mbar'da çekme kuvveti	23,00 N
200 mbar'da çekme kuvveti	14,10 N
Ürün ailesi	SPB4

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.02590

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.06.02590**

Typ		Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 090 G1/2-AG	10.01.06.02595
Schmalz-Konnektör	SC 090 G1/2-IG	10.01.06.02596
Schmalz-Konnektör	SC 090 G1/4-AG	10.01.06.02793
Schmalz-Konnektör	SC 090 G1/4-IG	10.01.06.03273
Schmalz-Konnektör	SC 090 G1/8-AG	10.01.06.03269
Schmalz-Konnektör	SC 090 G1/8-IG	10.01.06.03272
Schmalz-Konnektör	SC 090 G3/8-AG	10.01.06.02791
Schmalz-Konnektör	SC 090 G3/8-IG	10.01.06.03274
Elek, yuvarlak	SIEB 19.5x1 MS-A2 103	10.07.01.00321
Schmalz Vantuz Ek Parçası PE	SPI 32 PE SPB4-40	10.01.06.02856
Stabilizasyon elemanı	SPSE 40	10.01.06.02954
Hortum kelepçesi	SSB 20-32 ST-VZ	10.07.10.00003
Schmalz-Konnektör	SC 090 NPT1/4-AG	10.01.06.03666
Schmalz-Konnektör	SC 090 NPT1/4-IG	10.01.06.03667
Schmalz-Konnektör	SC 090 NPT3/8-AG	10.01.06.03668
Schmalz-Konnektör	SC 090 NPT3/8-IG	10.01.06.03669

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02590