


Сильфонная присоска (круглая) SPB1 15 ED-65 SC040



Art.-Nr.: 10.01.06.02783



Технические данные


Attribute	Value
Материал присоски	Эластодур ED
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
размер	15,00
Количество складок	1,5

SPB1 15 ED-65 SC040

Присоска SPB1 (эластомерная часть + соединительный элемент) поставляется в сборе. В качестве альтернативы некоторые детали можно заказать отдельно. Для этого требуется выполнить следующие шаги:

- Присоска типа SPB1 (шаг 1) – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный элемент типа SC (шаг 2) – поставляется с различной резьбой

Доступные аксессуары: сетчатый фильтр, вставка присоски



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	4,60 mm
Высота H	15,00 mm
Наружный диаметр D1	18,4 mm
Диаметр головки Dk	15,1 mm
Внутренний диаметр d1	10,5 mm
d2	9,5 mm
Внутренний диаметр d	7,50 mm
Ход пружины Z	6,0 mm
Диаметр Ds	15,4 mm
Диаметр Dmax(S)	19,7 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные SPB1 15 ED-65 SC040



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02783

Сильфонная присоска (круглая)
SPB1 15 ED-65 SC040



Art.-Nr.: 10.01.06.02783



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	SC 040
Материал присоски	Эластодур ED
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	4,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	8,0 mm
Сила отрыва	9,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	4,30 N
Вес	1,3 g
Поперечная сила	5,0 N
Объем	1,498 cm ³
размер	15,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	SPB1

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.02783



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.02783

Тип		Количество предметов
Соединитель Schmalz	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
Соединитель Schmalz	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482
Вставка присоски Schmalz PA	SPI 12 PA SPB1-15	10.01.06.03709
Соединитель Schmalz	SC 040 NPT1/8-AG	10.01.06.02541
Соединитель Schmalz	SC 040 NPT1/8-IG	10.01.06.02542



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02783