

Сильфонная присоска (круглая)
SPB1 80 ED-65 SC065



Art.-Nr.: 10.01.06.03071



Технические данные


Attribute	Value
Материал присоски	Эластодур ED
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
размер	80,00
Количество складок	1,5

SPB1 80 ED-65 SC065

Присоска SPB1 (эластомерная часть + соединительный элемент) поставляется в сборе. В качестве альтернативы некоторые детали можно заказать отдельно. Для этого требуется выполнить следующие шаги:

- Присоска типа SPB1 (шаг 1) – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный элемент типа SC (шаг 2) – поставляется с различной резьбой

Доступные аксессуары: сетчатый фильтр, вставка присоски



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	15,30 mm
Высота H	45,90 mm
Наружный диаметр D1	82,7 mm
Диаметр головки Dk	27,1 mm
Внутренний диаметр d1	29,3 mm
d2	56,0 mm
Внутренний диаметр d	14,00 mm
Ход пружины Z	23,5 mm
Диаметр Ds	81,4 mm
Диаметр Dmax(S)	88,0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные SPB1 80 ED-65 SC065



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03071

Сильфонная присоска (круглая)
SPB1 80 ED-65 SC065



Art.-Nr.: 10.01.06.03071



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	SC 065
Материал присоски	Эластодур ED
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	70,0 mm
Сила отрыва	200,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	166,00 N
Вес	40,1 g
Поперечная сила	59,0 N
Объем	98,358 cm ³
размер	80,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	SPB1

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03071



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.03071

Тип		Количество предметов
Соединитель Schmalz	SC 065 G1/4-AG L MOD	10.01.06.03193
Соединитель Schmalz	SC 065 G1/4-IG L MOD	10.01.06.03194
Сетчатый фильтр, круглые	SIEB 32.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00364



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03071