

Art.-Nr.: 10.01.06.03073



FSG 4 NBR-CO-55 M5-AG


Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-iletken
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	4,00
Körük Sayısı	2,5
Bağlantı	M5-M
Vakum bağlantısı	M5-M
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

Vantuz FSG (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (32 mm çapından itibaren monte edilir). Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- FG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FG, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri FSG 4 NBR-CO-55 M5-AG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	19,00 mm
Nominal çap dn	2,00 mm
d2	2,4 mm
Diş G1	M5-M
Diş uzunluğu LG1	5,0 mm
Anahtar boyutu SW1	8,0 mm
Yay stroku Z	1,5 mm
Çap Ds	3,8 mm
Çap Dmax(S)	5,5 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



Art.-Nr.: 10.01.06.03073

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-iletken
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	2,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	4,0 mm
Çekme kuvveti	0,60 N
Emme kuvveti (-600mbar)	0,27 N
Ağırlık	1,50 g
Cilt	0,053 cm ³
Boyut	4,00
Körük Sayısı	2,5
Ürün ailesi	FSG
Bağlantı	M5-AG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03073

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.06.03073**

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N017 M5-AG DN200
	10.01.06.00314

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.06.03073**

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	FG 4 NBR-CO-55 N017
	10.01.06.03067

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03073