

Art.-Nr.: 10.01.06.03180



SPB4 30 SI-HD-65 SC080

Vantuz SPB4 (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Alternatif olarak parçalar ayrı ayrı da sipariş edilebilir. Bunu yapmak için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

- SPB4 tipi vantuz (adım 1) - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı (adım 2) - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci, hortum kelepçesi, ek disk


Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI-HD
Malzeme sertliği [Shore A]	65,0 Shore A
Boyut	30,00
Körük Sayısı	4,5

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	13,00 mm
Yükseklik H	52,00 mm
Dış çap D1	31,0 mm
Kafa çapı Dk	24,4 mm
İç çap d1	19,6 mm
d2	17,0 mm
İç çap d	16,00 mm
Yay stroku Z	20,0 mm
Çap Ds	30,2 mm
Yükseklik H3	14,40 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



Tasarım verileri SPB4 30 SI-HD-65 SC080



Art.-Nr.: 10.01.06.03180

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	SC 080
Vantuz malzemesi	Silikon SI-HD
Malzeme sertliği [Shore A]	65,0 Shore A
Emme kuvveti (-600mbar)	16,00 N
Ağırlık	10,60 g
Cilt	15,610 cm ³
Boyut	30,00
Körük Sayısı	4,5
400 mbar'da emme kuvveti	10,60 N
200 mbar'da emme kuvveti	5,30 N
400 mbar'da çekme kuvveti	13,00 N
200 mbar'da çekme kuvveti	9,90 N
Ürün ailesi	SPB4

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03180**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.06.03180**

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 080 G1/4-AG
Schmalz-Konnektör	SC 080 G1/4-IG
Schmalz-Konnektör	SC 080 G1/8-AG
Schmalz-Konnektör	SC 080 G1/8-IG
Schmalz-Konnektör	SC 080 G3/8-AG
Schmalz-Konnektör	SC 080 G3/8-IG
Elek, yuvarlak	SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07
Schmalz Vantuz Ek Parçası PE	SPI 24 PE SPB4-30
Stabilizasyon elemanı	SPSE 30
Hortum kelepçesi	SSB 16-27 ST-VZ

