Ventosa a soffietto (tonda)

FSGPL 200 HT1-60 G1/2-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.03146



FSGPL 200 HT1-60 G1/2-IG

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Misura	200,00
Numero di pieghe	1,5
Attacco del vuoto	G1/2"-IG
Materiale del nipplo	Acciaio
Proprietà del materiale	antitraccia

La ventosa FSGPL, disponibile in diversi diametri, viene con piastra portante vulcanizzato a la parte in elastomero.



Dati di costruzione FSGPL 200 HT1-60 G1/2-IG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	54,00 mm
Diametro esterno D1	202,0 mm
d2	137,0 mm
Filettatura G1	G1/2"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	8,0 mm
Misura del foro d3	119,4 mm
Freccia elastica Z	37,2 mm
Diametro Ds	191,0 mm
Altezza H4	8,00 mm
Diametro Dmax(S)	208,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Ventosa a soffietto (tonda)

FSGPL 200 HT1-60 G1/2-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.03146

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	12,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	350,0 mm
Forza di strappo	950,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	850,00 N
Peso	1.014,5 g
Volume	876,516 cm^3
Misura	200,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	FSGPL

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: **www.schmalz.com/10.01.06.03146**

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it