


Сильфонная присоска (круглая) SPB4f 30 SI-55 SC080



Art.-Nr.: 10.01.06.03264



Технические данные


Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	30,00
Количество складок	4,5

SPB4f 30 SI-55 SC080

Присоска SPB4f (эластомерная часть + соединительный элемент) со встроенным стабилизатором пакетов поставляется в сборе. В качестве альтернативы некоторые детали можно заказать отдельно. Для этого требуется выполнить следующие шаги:

- Присоска типа SPB4f (шаг 1) – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный элемент типа SC (шаг 2) – поставляется с различной резьбой

Доступные аксессуары: сетчатый фильтр, шланговый зажим



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	13,00 mm
Высота H	40,00 mm
Наружный диаметр D1	22,4 mm
Диаметр головки Dk	24,4 mm
Внутренний диаметр d1	19,6 mm
d2	12,3 mm
Внутренний диаметр d	16,00 mm
Ход пружины Z	11,0 mm
Диаметр Ds	30,7 mm
Высота H3	14,40 mm

Конструктивные данные SPB4f 30 SI-55 SC080



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03264

Сильфонная присоска (круглая)
SPB4f 30 SI-55 SC080



Art.-Nr.: 10.01.06.03264



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	SC 080
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Всасывающая сила (-600 мбар)	12,80 N
Вес	6,2 g
Объем	5,988 cm ³
размер	30,00
Количество складок	4,5
Всасывающая сила при -400 мбар	8,50 N
Всасывающая сила при -200 мбар	4,30 N
Семейство продуктов	SPB4f

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03264



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.03264

Тип		Количество предметов
Соединитель Schmalz	SC 080 NPT1/4-AG	10.01.06.03662
Соединитель Schmalz	SC 080 NPT1/4-IG	10.01.06.03663
Соединитель Schmalz	SC 080 NPT3/8-AG	10.01.06.03664
Соединитель Schmalz	SC 080 NPT3/8-IG	10.01.06.03665
Сетчатый фильтр, круглые	SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07	10.07.01.00320



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03264