

Art.-Nr.: 10.01.06.03380



SPB4 50 SI-HD-65 SC090

Vantuz SPB4 (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Alternatif olarak parçalar ayrı ayrı da sipariş edilebilir. Bunu yapmak için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

- SPB4 tipi vantuz (adım 1) - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı (adım 2) - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci, hortum kelepçesi, ek disk


Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI-HD
Malzeme sertliği [Shore A]	65,0 Shore A
Boyut	50,00
Körük Sayısı	4,5

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	14,00 mm
Yükseklik H	76,00 mm
Dış çap D1	51,0 mm
Kafa çapı Dk	31,0 mm
İç çap d1	24,8 mm
d2	30,0 mm
İç çap d	20,00 mm
Yay stroku Z	36,5 mm
Çap Ds	50,3 mm
Yükseklik H3	16,00 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



Tasarım verileri SPB4 50 SI-HD-65 SC090



Art.-Nr.: 10.01.06.03380

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	SC 090
Vantuz malzemesi	Silikon SI-HD
Malzeme sertliği [Shore A]	65,0 Shore A
Emme kuvveti (-600mbar)	49,50 N
Ağırlık	35,40 g
Cilt	64,550 cm ³
Boyut	50,00
Körük Sayısı	4,5
400 mbar'da emme kuvveti	33,00 N
200 mbar'da emme kuvveti	16,50 N
400 mbar'da çekme kuvveti	37,00 N
200 mbar'da çekme kuvveti	22,00 N
Ürün ailesi	SPB4

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03380**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.06.03380**

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 090 G1/2-AG
Schmalz-Konnektör	SC 090 G1/2-IG
Schmalz-Konnektör	SC 090 G1/4-AG
Schmalz-Konnektör	SC 090 G1/4-IG
Schmalz-Konnektör	SC 090 G1/8-AG
Schmalz-Konnektör	SC 090 G1/8-IG
Schmalz-Konnektör	SC 090 G3/8-AG
Schmalz-Konnektör	SC 090 G3/8-IG
Elek, yuvarlak	SIEB 19.5x1 MS-A2 103
Schmalz Vantuz Ek Parçası PE	SPI 42 PE SPB4-50
Hortum kelepçesi	SSB 20-32 ST-VZ

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03380