

Art.-Nr.: 10.01.06.03380



SPB4 50 SI-HD-65 SC090


Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Tamaño	50,00
Número de pliegues	4,5

La ventosa SPB4 (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. De forma alternativa, la ventosa se puede pedir por piezas individuales, lo que son necesarios las siguientes posiciones en el pedido:

- Ventosa del tipo SPB4 (posición 1) – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Elemento de conexión del tipo SC (posición 2) – disponible con diversas roscas

Accesorios disponibles: tamiz, abrazadera de tubo, disco de refuerzo



Datos de diseño SPB4 50 SI-HD-65 SC090

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	14,00 mm
Altura H	76,00 mm
Diámetro exterior D1	51,0 mm
Diámetro de la cabeza Dk	31,0 mm
Diámetro interior d1	24,8 mm
d2	30,0 mm
Diámetro interior d	20,00 mm
Recorrido de resorte Z	36,5 mm
Diámetro Ds	50,3 mm
Altura H3	16,00 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.06.03380

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	SC 090
Material de ventosa	Silicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	49,50 N
Peso	35,40 g
Volumen	64,550 cm ³
Tamaño	50,00
Número de pliegues	4,5
Fuerza de aspiración a -400 mbar	33,00 N
Fuerza de aspiración a -200 mbar	16,50 N
Fuerza de arranque a -400 mbar	37,00 N
Fuerza de arranque a -200 mbar	22,00 N
Familia de productos	SPB4

Nota: Fuerza de aspiración: Las fuerzas de aspiración indicadas son valores teóricos con una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - no incluyen factor de seguridad.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.03380

**Datos de pedido accesorios 10.01.06.03380**

Typ		Número de artículo
Schmalz-Connector	SC 090 G1/2-AG	10.01.06.02595
Schmalz-Connector	SC 090 G1/2-IG	10.01.06.02596
Schmalz-Connector	SC 090 G1/4-AG	10.01.06.02793
Schmalz-Connector	SC 090 G1/4-IG	10.01.06.03273
Schmalz-Connector	SC 090 G1/8-AG	10.01.06.03269
Schmalz-Connector	SC 090 G1/8-IG	10.01.06.03272
Schmalz-Connector	SC 090 G3/8-AG	10.01.06.02791
Schmalz-Connector	SC 090 G3/8-IG	10.01.06.03274
Tamiz redondo	SIEB 19.5x1 MS-A2 103	10.07.01.00321
Schmalz Pad Insert PE	SPI 42 PE SPB4-50	10.01.06.02916
Abrazadera de tubo	SSB 20-32 ST-VZ	10.07.10.00003

