

Art.-Nr.: 10.01.06.03491



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Эластодур ED
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
размер	15,00
Количество складок	1,5
Резьба G1	G1/8"-F


SPB1 15 ED-65 G1/8-IG

Присоска SPB1 (эластомерная часть + соединительный элемент) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Присоска типа SPB1 – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный элемент типа SC – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска SPB1, соединительный элемент (соединитель Schmalz)

Доступные аксессуары: сетчатый фильтр (сетка, круглая), вставка присоски



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	29,00 mm
Номинальный диаметр dn	4,10 mm
d2	9,5 mm
Резьба G1	G1/8"-F
Длина резьбы LG1	8,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	14,0 mm
Ход пружины Z	6,0 mm
Диаметр Ds	15,4 mm
Диаметр Dmax(S)	19,7 mm

Конструктивные данные SPB1 15 ED-65 G1/8-IG



Сильфонные присоски (круглые)
SPB1 15 ED-65 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03491



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Эластодур ED
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	4,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	8,0 mm
Сила отрыва	9,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	4,30 N
Вес	6,6 g
Поперечная сила	5,0 N
Объем	1,498 cm ³
размер	15,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	SPB1

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03491



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.03491

Тип	Количество предметов
Вставка присоски Schmalz PA	SPI 12 PA SPB1-15 10.01.06.03709



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.03491

Тип	Количество предметов
Соединитель Schmalz	SC 040 G1/8-IG 10.01.06.02482



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.06.03491

Тип	Количество предметов
Сильфонная присоска (круглая)	SPB1 15 ED-65 SC040 10.01.06.02783



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03491