



SPB1 15 ED-65 G1/8-IG

Dati tecnici


Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Misura	15,00
Numero di pieghe	1,5
Filettatura G1	G1/8"-IG

La ventosa SPB1 (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo SPB1 – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento del tipo SC – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPB1, elemento di collegamento (Schmalz-Connector)

Accessorio: filtro tondo, inserto per ventose



Dati di costruzione SPB1 15 ED-65 G1/8-IG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	29,00 mm
Diametro nominale dn	4,10 mm
d2	9,5 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	8,0 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm
Freccia elastica Z	6,0 mm
Diametro Ds	15,4 mm
Diametro Dmax(S)	19,7 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03491

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	8,0 mm
Forza di strappo	9,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	4,30 N
Peso	6,6 g
Forza laterale	5,0 N
Volume	1,498 cm ³
Misura	15,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	SPB1

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.03491

**Ordinare gli accessori dati 10.01.06.03491**

Typ	codice articolo
Schmalz Pad Insert PA	SPI 12 PA SPB1-15
	10.01.06.03709

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.03491**

Typ	codice articolo
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-IG
	10.01.06.02482

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.06.03491**

Typ	codice articolo
Ventosa a soffiETTO (tondo)	SPB1 15 ED-65 SC040
	10.01.06.02783

