

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB1 30 ED-65 G1/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.03497




SPB1 30 ED-65 G1/8-IG

La ventosa SPB1 (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo SPB1 – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento del tipo SC – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPB1, elemento di collegamento (Schmalz-Connector)

Accessorio: filtro tondo, inserto per ventose



Dati di costruzione SPB1 30 ED-65 G1/8-IG

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Misura	30,00
Numero di pieghe	1,5
Filettatura G1	G1/8"-IG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	37,00 mm
Diametro nominale dn	4,10 mm
d2	20,0 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	8,0 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm
Freccia elastica Z	13,0 mm
Diametro Ds	31,4 mm
Diametro Dmax(S)	36,7 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03497

1

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB1 30 ED-65 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03497



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	25,0 mm
Forza di strappo	30,60 N
Forza di presa (-600 mbar)	20,70 N
Peso	8,90 g
Forza laterale	15,5 N
Volume	7,993 cm ³
Misura	30,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	SPB1

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.03497



Dati di ordinazione accessori 10.01.06.03497

Typ	Numero articolo
Filtro tondo	10.07.01.00309
Schmalz Pad Insert PA	10.01.06.03386



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.06.03497

Typ	Numero articolo
Schmalz-Connector	10.01.06.02482



Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.06.03497

Typ	Numero articolo
Ventosa a soffietto (tondo)	10.01.06.02454



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03497

2