

Art.-Nr.: 10.01.06.03454



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Эластодур ED
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
размер	20,00
Количество складок	2,5
Резьба G1	G1/8"-F


SPB2 20 ED-65 G1/8-IG

Присоска SPB2 (эластомерная часть + соединительный элемент) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Присоска типа SPB2 – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный элемент типа SC – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска SPB2, соединительный элемент (соединитель Schmalz)

Доступные аксессуары: вставка присоски SPI



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	39,30 mm
Наружный диаметр D1	22,1 mm
Номинальный диаметр dn	4,00 mm
d2	12,0 mm
Резьба G1	G1/8"-F
Длина резьбы LG1	8,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	14,0 mm
Размер ключа SW2	4,0 mm
Ход пружины Z	13,0 mm
Диаметр Ds	21,4 mm

Конструктивные данные SPB2 20 ED-65 G1/8-IG



Сильфонные присоски (круглые)
SPB2 20 ED-65 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03454



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Эластодур ED
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	4,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	20,0 mm
Сила отрыва	15,70 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	6,80 N
Вес	7,5 g
Поперечная сила	8,4 N
Объем	4,200 cm ³
размер	20,00
Количество складок	2,5
Семейство продуктов	SPB2

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -600 mbar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface - they are given without safety factors



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03454



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.03454

Тип	Количество предметов
Вставка присоски Schmalz PA	SPI 20 PA SPB2-20 10.01.06.04041



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.03454

Тип	Количество предметов
Соединитель Schmalz	SC 040 G1/8-IG 10.01.06.02482



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.06.03454

Тип	Количество предметов
Сильфонная присоска (круглая)	SPB2 20 ED-65 SC040 10.01.06.03409



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03454