

Сифонные присоски (круглые)

SPB1 40 ED-65 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03499



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Эластодур ED
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
размер	40,00
Количество складок	1,5
Резьба G1	G1/4"-F


SPB1 40 ED-65 G1/4-IG

Присоска SPB1 (эластомерная часть + соединительный элемент) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Присоска типа SPB1 – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный элемент типа SC – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска SPB1, соединительный элемент (соединитель Schmalz)

Доступные аксессуары: сетчатый фильтр (сетка, круглая), вставка присоски



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	47,20 mm
Номинальный диаметр dn	6,10 mm
d2	26,1 mm
Резьба G1	G1/4"-F
Длина резьбы LG1	12,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	17,0 mm
Ход пружины Z	16,0 mm
Диаметр Ds	41,4 mm
Диаметр Dmax(S)	48,0 mm

Конструктивные данные SPB1 40 ED-65 G1/4-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03499

1

Сильфонные присоски (круглые) SPB1 40 ED-65 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03499



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Эластодур ED
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	40,0 mm
Сила отрыва	46,80 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	35,90 N
Вес	22,9 g
Поперечная сила	24,8 N
Объем	18,330 cm ³
размер	40,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	SPB1

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03499



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.03499

Тип		Количество предметов
Сетчатый фильтр, круглые	SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00308
Вставка присоски Schmalz PA	SPI 33 PA SPB1-40	10.01.06.03387



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.03499

Тип		Количество предметов
Соединитель Schmalz	SC 050 G1/4-IG MOD	10.01.06.02488



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.06.03499

Тип		Количество предметов
Сильфонная присоска (круглая)	SPB1 40 ED-65 SC050	10.01.06.02455



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03499