

Ventosa a soffietto (tonda)

## SPB2 25 ED-65 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03455



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Misura	25,00
Numero di pieghe	2,5
Filettatura G1	G1/8"-AG


SPB2 25 ED-65 G1/8-AG

La ventosa SPB2 (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo SPB2 – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento del tipo SC – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPB1, elemento di collegamento (Schmalz-Connector)

Accessorio: inserto per ventose



### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	36,90 mm
Diametro esterno D1	27,2 mm
Diametro nominale dn	4,00 mm
d2	14,5 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	7,5 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm
Larghezza tra gli appartamenti SW2	4,0 mm
Freccia elastica Z	17,0 mm
Diametro Ds	26,4 mm

Dati di costruzione SPB2 25 ED-65 G1/8-AG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03455](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03455)

1

Art.-Nr.: 10.01.06.03455

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	20,0 mm
Forza di strappo	20,10 N
Forza di presa (-600 mbar)	9,90 N
Peso	7,6 g
Forza laterale	9,1 N
Volume	7,600 cm <sup>3</sup>
Misura	25,00
Numero di pieghe	2,5
Famiglia di prodotti	SPB2

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -600 mbar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono indicati senza fattori di sicurezza.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.03455](http://www.schmalz.com/10.01.06.03455)

**Ordinare gli accessori dati 10.01.06.03455**

Typ		codice articolo
Schmalz Pad Insert PA	SPI 25 PA SPB2-25	10.01.06.04042

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.03455**

Typ		codice articolo
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.06.03455**

Typ		codice articolo
Ventosa a soffietto (tondo)	SPB2 25 ED-65 SC040	10.01.06.03410

