



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Misura	30,00
Numero di pieghe	2,5
Filettatura G1	G1/8"-IG


SPB2 30 ED-65 G1/8-IG

La ventosa SPB2 (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo SPB2 – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento del tipo SC – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPB1, elemento di collegamento (Schmalz-Connector)

Accessorio: inserto per ventose



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	50,20 mm
Diametro esterno D1	32,2 mm
Diametro nominale dn	4,00 mm
d2	16,9 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	8,0 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm
Larghezza tra gli appartamenti SW2	4,0 mm
Freccia elastica Z	20,0 mm
Diametro Ds	31,4 mm

Dati di costruzione SPB2 30 ED-65 G1/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.03458

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	30,0 mm
Forza di strappo	28,40 N
Forza di presa (-600 mbar)	14,40 N
Peso	10,5 g
Forza laterale	12,8 N
Volume	12,400 cm ³
Misura	30,00
Numero di pieghe	2,5
Famiglia di prodotti	SPB2

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -600 mbar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono indicati senza fattori di sicurezza.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.03458

**Ordinare gli accessori dati 10.01.06.03458**

Typ	codice articolo
Schmalz Pad Insert PA	SPI 30 PA SPB2-30 10.01.06.04043

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.03458**

Typ	codice articolo
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-IG 10.01.06.02482

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.06.03458**

Typ	codice articolo
Ventosa a soffietto (tondo)	SPB2 30 ED-65 SC040 10.01.06.03411

