

Art.-Nr.: 10.01.06.03501



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Эластодур ED
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
размер	50,00
Количество складок	1,5
Резьба G1	G1/4"-F


SPB1 50 ED-65 G1/4-IG

Присоска SPB1 (эластомерная часть + соединительный элемент) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Присоска типа SPB1 – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный элемент типа SC – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска SPB1, соединительный элемент (соединитель Schmalz)

Доступные аксессуары: сетчатый фильтр (сетка, круглая), вставка присоски



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	49,20 mm
Номинальный диаметр dn	6,10 mm
d2	32,3 mm
Резьба G1	G1/4"-F
Длина резьбы LG1	12,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	17,0 mm
Ход пружины Z	18,0 mm
Диаметр Ds	51,4 mm
Диаметр Dmax(S)	58,4 mm

Конструктивные данные SPB1 50 ED-65 G1/4-IG



Сильфонные присоски (круглые)

SPB1 50 ED-65 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03501



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Эластодур ED
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	40,0 mm
Сила отрыва	72,70 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	54,70 N
Вес	27,1 g
Поперечная сила	31,2 N
Объем	30,181 cm ³
размер	50,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	SPB1

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03501



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.03501

Тип	Количество предметов
Сетчатый фильтр, круглые	10.07.01.00308
Вставка присоски Schmalz PA	10.01.06.03388



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.03501

Тип	Количество предметов
Соединитель Schmalz	10.01.06.02488



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.06.03501

Тип	Количество предметов
Сильфонная присоска (круглая)	10.01.06.02456



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03501