

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)

SPB2 40 ED-65 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03460



SPB2 40 ED-65 G1/4-IG

Teknik veriler


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Boyut	40.00
Körük Sayısı	2.5
Diş G1	G1/4"-F

Vantuz SPB2 (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- SPB2 tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SPB2, bağlantı elemanı (Schmalz-Connector)

Mevcut aksesuarlar: ped eki SPI



Tasarım verileri SPB2 40 ED-65 G1/4-IG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	62.20 mm
Diş çap D1	42.2 mm
Nominal çap dn	6.10 mm
d2	22.9 mm
Diş G1	G1/4"-F
Diş uzunluğu LG1	12.0 mm
Anahtar boyutu SW1	17.0 mm
Anahtar boyutu SW2	6.0 mm
Yay stroku Z	25.0 mm
Çap Ds	41.3 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03460

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
SPB2 40 ED-65 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03460



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	60.0 mm
Çekme kuvveti	40.50 N
Emme kuvveti (-600mbar)	24.80 N
Ağırlık	25.0 g
Yanal kuvvet	20.3 N
Cilt	27.900 cm ³
Boyut	40.00
Körük Sayısı	2.5
Ürün ailesi	SPB2

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -600 mbar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface - they are given without safety factors



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03460



Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.03460

Typ	Ürün numarası
Schmalz Ped Ekleme PA	SPI 40 PA SPB2-40
Schmalz-Connector	SC 050 G1/8-AG MOD



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.03460

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 050 G1/4-IG MOD



Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.06.03460

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	SPB2 40 ED-65 SC050



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03460