

Art.-Nr.: 10.01.06.03510



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Эластодур ED
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
Размеры (ДxШ)	60 x 20
Количество складок	1,5
Резьба G1	G1/8"-M


SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-AG

Присоска SPOB1 (эластомерная часть + соединительный элемент) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Присоска типа SPOB1 – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный элемент типа SC – поставляется с различной резьбой, включает стабилизационную пластину для моделей размером 100 x 400 мм

Доступные запасные части: присоска SPOB1, соединитель Schmalz

Доступные аксессуары: сетчатый фильтр (сетка, круглая)



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	24,00 mm
Номинальный диаметр dn	3,60 mm
Резьба G1	G1/8"-M
Длина резьбы LG1	7,5 mm
Размер гаечного ключа SW1	14,0 mm
Ход пружины Z	8,0 mm
Ширина присоски Bs	21,40 mm
Ls	61,40 mm
Lmax(S)	67,00 mm
Bmax(S)	27,50 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03510



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Эластодур ED
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	25,0 mm
Сила отрыва	39,80 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	32,50 N
Вес	11,0 g
Размеры (ДхШ)	60 x 20
Поперечная сила	32,2 N
Объем	11,000 cm ³
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	SPOB1

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03510



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.03510

Тип		Количество предметов
Сетчатый фильтр, круглые	SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00309



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.03510

Тип		Количество предметов
Соединитель Schmalz	SC 040-AR G1/8-AG MOD	10.01.06.02495
Сильфонная присоска (овальная)	SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR	10.01.06.02462



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.06.03510

Тип		Количество предметов
Сильфонная присоска (овальная)	SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR	10.01.06.02462

