

Art.-Nr.: 10.01.06.03491



SPB1 15 ED-65 G1/8-IG

Teknik veriler


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Boyut	15.00
Körük Sayısı	1.5
Diş G1	G1/8"-F

Vantuz SPB1 (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- SPB1 tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SPB1, bağlantı elemanı (Schmalz-Connector)

Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci (elek, yuvarlak), vantuz eki



Tasarım verileri SPB1 15 ED-65 G1/8-IG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	29.00 mm
Nominal çap dn	4.10 mm
d2	9.5 mm
Diş G1	G1/8"-F
Diş uzunluğu LG1	8.0 mm
Anahtar boyutu SW1	14.0 mm
Yay stroku Z	6.0 mm
Çap Ds	15.4 mm
Çap Dmax(S)	19.7 mm

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
SPB1 15 ED-65 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03491



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	8.0 mm
Çekme kuvveti	9.00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	4.30 N
Ağırlık	6.6 g
Yanal kuvvet	5.0 N
Cilt	1.498 cm ³
Boyut	15.00
Körük Sayısı	1.5
Ürün ailesi	SPB1

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03491



Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.03491

Typ	Ürün numarası
Schmalz Ped Ekleme PA	SPI 12 PA SPB1-15
	10.01.06.03709



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.03491

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 040 G1/8-IG
	10.01.06.02482



Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.06.03491

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	SPB1 15 ED-65 SC040
	10.01.06.02783



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03491