

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Boyutlar (LxW)	100 x 40
Körük Sayısı	1.5
Diş G1	G1/4"-M


SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-AG

Vantuz SPOB1 (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- SPOB1 tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı - çeşitli dişlerle mevcuttur, 100 x 400 mm model boyutu için stabilizasyon plakası içerir

Mevcut yedek parçalar: vantuz SPOB1, Schmalz-Connector

Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci (elek, yuvarlak)

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Yükseklik H	37.00 mm
Nominal çap dn	6.10 mm
Diş G1	G1/4"-M
Diş uzunluğu LG1	10.0 mm
Anahtar boyutu SW1	17.0 mm
Yay stroku Z	16.0 mm
Vantuz genişliği Bs	41.40 mm
Ls	104.40 mm
Lmaks.(S)	113.00 mm
Bmax(S)	52.00 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03512

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	50.0 mm
Çekme kuvveti	131.40 N
Emme kuvveti (-600mbar)	111.20 N
Ağırlık	41.0 g
Boyutlar (LxW)	100 x 40
Yanal kuvvet	76.9 N
Cilt	60.100 cm ³
Körük Sayısı	1.5
Ürün ailesi	SPOB1

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03512

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.03512**

Typ	Ürün numarası
Elek, yuvarlak	SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16
Akış direnci	SC-SW 60 6
Akış direnci	SC-SW 80 6
Akış direnci	SC-SW 100 6
Akış direnci	SC-SW 120 6
Akış direnci	SC-SW 200 6
Akış direnci	SC-SW 240 6

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.03512**

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 050-AR G1/4-AG MOD
Körüklü vantuz (oval)	SPOB1 100x40 ED-65 SC050-AR



Körüklü vantuz (oval)

SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03512



Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.06.03512

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (oval)	SPOB1 100x40 ED-65 SC050-AR
	10.01.06.02461



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03512