

Art.-Nr.: 10.01.06.03513

**Технические данные**

Attribute	Value
Материал присоски	Эластодур ED
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
Размеры (ДхШ)	100 x 40
Количество складок	1,5
Резьба G1	G1/4"-F


SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-IG

Присоска SPOB1 (эластомерная часть + соединительный элемент) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Присоска типа SPOB1 – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный элемент типа SC – поставляется с различной резьбой, включает стабилизационную пластину для моделей размером 100 x 400 мм

Доступные запасные части: присоска SPOB1, соединитель Schmalz

Доступные аксессуары: сетчатый фильтр (сетка, круглая)

**Конструктивные данные**

Attribute	Value
Высота H	47,00 mm
Номинальный диаметр dn	6,10 mm
Резьба G1	G1/4"-F
Длина резьбы LG1	12,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	17,0 mm
Ход пружины Z	16,0 mm
Ширина присоски Bs	41,40 mm
Ls	104,40 mm
Lmax(S)	113,00 mm
Bmax(S)	52,00 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03513



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Эластодур ED
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	50,0 mm
Сила отрыва	131,40 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	111,20 N
Вес	46,0 g
Размеры (ДхШ)	100 x 40
Поперечная сила	76,9 N
Объем	60,100 cm ³
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	SPOB1

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03513



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.03513

Тип	Количество предметов
Сетчатый фильтр, круглые	SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16 10.07.01.00308



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.03513

Тип	Количество предметов
Соединитель Schmalz	SC 050-AR G1/4-IG MOD 10.01.06.02493
Сифонная присоска (овальная)	SPOB1 100x40 ED-65 SC050-AR 10.01.06.02461



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.06.03513

Тип	Количество предметов
Сифонная присоска (овальная)	SPOB1 100x40 ED-65 SC050-AR 10.01.06.02461

