

Сильфонные присоски (круглые)
SPB4 30 SI-55 G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03525



SPB4 30 SI-55 G3/8-IG

Технические данные


Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	30,00
Количество складок	4,5
Резьба G1	G3/8"-F

Присоска SPB4 (эластомерная часть + соединительный элемент) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Присоска типа SPB4 – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный элемент типа SC – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска SPB4, соединительный элемент (соединитель Schmalz)

Доступные аксессуары: сетчатый фильтр (сетка, круглая), шланговый зажим, вставка присоски



Конструктивные данные SPB4 30 SI-55 G3/8-IG

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	69,50 mm
Номинальный диаметр dn	11,00 mm
d2	17,0 mm
Резьба G1	G3/8"-F
Длина резьбы LG1	12,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	22,0 mm
Ход пружины Z	20,0 mm
Диаметр Ds	30,2 mm
Диаметр Dmax(S)	31,5 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03525

Сифонные присоски (круглые) SPB4 30 SI-55 G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03525



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	9,0 mm
Сила отрыва	22,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	16,00 N
Вес	27,7 g
Объем	15,610 cm ³
размер	30,00
Количество складок	4,5
Семейство продуктов	SPB4

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03525



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.03525

Тип		Количество предметов
Шланговый зажим	SSB 16-27 ST-VZ	10.07.10.00002
Вставка присоски Schmalz PE	SPI 24 PE SPB4-30	10.01.06.02855
Элемент стабилизации	SPSE 30	10.01.06.02953



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.03525

Тип		Количество предметов
Соединитель Schmalz	SC 080 G3/8-IG	10.01.06.02594



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.06.03525

Тип		Количество предметов
Сифонная присоска (круглая)	SPB4 30 SI-55 SC080	10.01.06.02589



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03525