

Сифонные присоски (круглые)

SPB4 40 SI-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03526



SPB4 40 SI-55 G1/4-AG

Технические данные


Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	40,00
Количество складок	4,5
Резьба G1	G1/4"-M

Присоска SPB4 (эластомерная часть + соединительный элемент) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Присоска типа SPB4 – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный элемент типа SC – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска SPB4, соединительный элемент (соединитель Schmalz)

Доступные аксессуары: сетчатый фильтр (сетка, круглая), шланговый зажим, вставка присоски



Конструктивные данные SPB4 40 SI-55 G1/4-AG

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	73,10 mm
Номинальный диаметр dn	8,00 mm
d2	23,0 mm
Резьба G1	G1/4"-M
Длина резьбы LG1	10,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	27,0 mm
Ход пружины Z	27,0 mm
Диаметр Ds	40,5 mm
Диаметр Dmax(S)	41,5 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03526

Сифонные присоски (круглые)

SPB4 40 SI-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03526



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	12,0 mm
Сила отрыва	39,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	25,00 N
Вес	40,7 g
Объем	35,740 cm ³
размер	40,00
Количество складок	4,5
Семейство продуктов	SPB4

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03526



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.03526

Тип		Количество предметов
Шланговый зажим	SSB 20-32 ST-VZ	10.07.10.00003
Вставка присоски Schmalz PE	SPI 32 PE SPB4-40	10.01.06.02856
Элемент стабилизации	SPSE 40	10.01.06.02954



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.03526

Тип		Количество предметов
Соединитель Schmalz	SC 090 G1/4-AG	10.01.06.02793



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.06.03526

Тип		Количество предметов
Сифонная присоска (круглая)	SPB4 40 SI-55 SC090	10.01.06.02590



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03526