

Ventosa a soffierto (tonda)

SPB4 50 SI-55 G1/2-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03534



Dati tecnici

Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	50,00
Numero di pieghe	4,5
Filettatura G1	G1/2"-AG


SPB4 50 SI-55 G1/2-AG

La ventosa SPB4 (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo SPB4 – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento del tipo SC – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPB4, elemento di collegamento (Schmalz-Connector)

Accessorio: filtro tondo, fascetta, inserto per ventose



Dati di costruzione

Altezza H	83,50 mm
Diametro nominale dn	15,00 mm
d2	30,0 mm
Filettatura G1	G1/2"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	14,0 mm
Misura della chiave SW1	27,0 mm
Freccia elastica Z	36,5 mm
Diametro Ds	50,3 mm
Diametro Dmax(S)	51,5 mm

Dati di costruzione SPB4 50 SI-55 G1/2-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03534

1

Art.-Nr.: 10.01.06.03534

**Dati tecnici**

Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	12,0 mm
Forza di strappo	62,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	49,50 N
Peso	56,00 g
Volume	64,550 cm ³
Misura	50,00
Numero di pieghe	4,5
Famiglia di prodotti	SPB4

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Dati di ordinazione accessori 10.01.06.03534**

Typ		Numero articolo
Filtro tondo	SIEB 19.5x1 MS-A2 103	10.07.01.00321
Fascetta	SSB 20-32 ST-VZ	10.07.10.00003
Schmalz Pad Insert PE	SPI 42 PE SPB4-50	10.01.06.02916

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.06.03534**

Typ		Numero articolo
Articolo esterno - ERP-US	SC 090 G1/2-AG	10.01.06.02595

**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.06.03534**

Typ		Numero articolo
Ventosa a soffiETTO (tondo)	SPB4 50 SI-55 SC090	10.01.06.02613

