


Сильфонные присоски (круглые)
SPB4 50 SI-55 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03535



SPB4 50 SI-55 G1/4-IG

Технические данные


Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	50,00
Количество складок	4,5
Резьба G1	G1/4"-F

Присоска SPB4 (эластомерная часть + соединительный элемент) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Присоска типа SPB4 – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный элемент типа SC – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска SPB4, соединительный элемент (соединитель Schmalz)

Доступные аксессуары: сетчатый фильтр (сетка, круглая), шланговый зажим, вставка присоски



Конструктивные данные SPB4 50 SI-55 G1/4-IG

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	97,50 mm
Номинальный диаметр dn	11,40 mm
d2	30,0 mm
Резьба G1	G1/4"-F
Длина резьбы LG1	12,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	27,0 mm
Ход пружины Z	36,5 mm
Диаметр Ds	50,3 mm
Диаметр Dmax(S)	51,5 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03535

Сифонные присоски (круглые) SPB4 50 SI-55 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03535



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	12,0 mm
Сила отрыва	62,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	49,50 N
Вес	76,0 g
Объем	64,550 cm ³
размер	50,00
Количество складок	4,5
Семейство продуктов	SPB4

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03535



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.03535

Тип		Количество предметов
Сетчатый фильтр, круглые	SIEB 19.5x1 MS-A2 103	10.07.01.00321
Шланговый зажим	SSB 20-32 ST-VZ	10.07.10.00003
Вставка присоски Schmalz PE	SPI 42 PE SPB4-50	10.01.06.02916



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.03535

Тип		Количество предметов
Соединитель Schmalz	SC 090 G1/4-IG	10.01.06.03273



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.06.03535

Тип		Количество предметов
Сифонная присоска (круглая)	SPB4 50 SI-55 SC090	10.01.06.02613



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03535