

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB4 50 SI-55 G3/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.03536



SPB4 50 SI-55 G3/8-IG

La ventosa SPB4 (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:


- Ventosa del tipo SPB4 – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento del tipo SC – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPB4, elemento di collegamento (Schmalz-Connector)

Accessorio: filtro tondo, fascetta, inserto per ventose

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	50,00
Numero di pieghe	4,5
Filettatura G1	G3/8"-IG



Dati di costruzione SPB4 50 SI-55 G3/8-IG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	97,50 mm
Diametro nominale dn	15,00 mm
d2	30,0 mm
Filettatura G1	G3/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	12,0 mm
Misura della chiave SW1	27,0 mm
Freccia elastica Z	36,5 mm
Diametro Ds	50,3 mm
Diametro Dmax(S)	51,5 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03536

1

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB4 50 SI-55 G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03536



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	12,0 mm
Forza di strappo	62,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	49,50 N
Peso	53,00 g
Volume	64,550 cm ³
Misura	50,00
Numero di pieghe	4,5
Famiglia di prodotti	SPB4

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.03536



Dati di ordinazione accessori 10.01.06.03536

Typ	Numero articolo
Filtro tondo	10.07.01.00321
Fascetta	10.07.10.00003
Schmalz Pad Insert PE	10.01.06.02916



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.06.03536

Typ	Numero articolo
Schmalz-Connector	10.01.06.03274



Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.06.03536

Typ	Numero articolo
Ventosa a soffietto (tonda)	10.01.06.02613



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03536