

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB4f 30 SI-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03538



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	30,00
Numero di pieghe	4,5
Filettatura G1	G1/8"-AG


SPB4f 30 SI-55 G1/8-AG

La ventosa SPB4f (parte in elastomero + elemento di collegamento) con elemento di stabilizzazione del sacchetto integrato viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo SPB4f – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento del tipo SC – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPB4f, Schmalz-Connector

Accessori disponibili: filtro (filtro tondo), fascetta



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	47,50 mm
Diametro nominale dn	4,00 mm
d2	12,3 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	7,5 mm
Misura della chiave SW1	22,0 mm
Freccia elastica Z	11,0 mm
Diametro Ds	30,7 mm
Diametro Dmax(S)	32,0 mm

Dati di costruzione SPB4f 30 SI-55 G1/8-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03538

1

Art.-Nr.: 10.01.06.03538

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	9,0 mm
Forza di strappo	21,20 N
Forza di presa (-600 mbar)	12,80 N
Peso	23,6 g
Volume	5,988 cm ³
Numero di pieghe	4,5
Forza di presa a -400 mbar	8,50 N
Forza di presa a -200 mbar	4,30 N
Famiglia di prodotti	SPB4f

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.03538

**Ordinare gli accessori dati 10.01.06.03538**

Typ		codice articolo
Fascetta	SSB 16-27 ST-VZ	10.07.10.00002

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.03538**

Typ		codice articolo
Schmalz-Connector	SC 080 G1/8-AG	10.01.06.03142
Ventosa a soffietto (tonda)	SPB4f 30 SI-55 SC080	10.01.06.03264

