

Art.-Nr.: 10.01.06.03527



SPB4 40 SI-55 G3/8-AG

Datos técnicos


Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	40,00
Número de pliegues	4,5
Rosca G1	G3/8"-MA

La ventosa SPB4 (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo SPB4 – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SPB4, elemento de conexión (Schmalz-Connector)

Accesorios disponibles: tamiz redondo, abrazadera de tubo, inserto para ventosas



Datos de diseño SPB4 40 SI-55 G3/8-AG

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	73,10 mm
Diámetro nominal dn	10,30 mm
d2	23,0 mm
Rosca G1	G3/8"-MA
Longitud de rosca LG1	10,0 mm
Tamaño de la llave SW1	27,0 mm
Recorrido de resorte Z	27,0 mm
Diámetro Ds	40,5 mm
Diámetro Dmax(S)	41,5 mm



Art.-Nr.: 10.01.06.03527

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	12,0 mm
Fuerza de arranque	39,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	25,00 N
Peso	40,20 g
Volumen	35,740 cm ³
Tamaño	40,00
Número de pliegues	4,5
Familia de productos	SPB4

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.03527

**Datos de pedido accesorios 10.01.06.03527**

Typ		Número de artículo
Abrazadera de tubo	SSB 20-32 ST-VZ	10.07.10.00003
Schmalz Pad Insert PE	SPI 32 PE SPB4-40	10.01.06.02856
Elemento de la estabilización	SPSE 40	10.01.06.02954

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.06.03527**

Typ		Número de artículo
Schmalz-Connector	SC 090 G3/8-AG	10.01.06.02791

**Datos de pedido piezas de desgaste 10.01.06.03527**

Typ		Número de artículo
Ventosa de fuelle (redonda)	SPB4 40 SI-55 SC090	10.01.06.02590

