

Ventosa de fuelle (redonda)

## SPB4 50 SI-55 G3/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.03536



SPB4 50 SI-55 G3/8-IG

### Datos técnicos


Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	50,00
Número de pliegues	4,5
Rosca G1	G3/8"-HE

La ventosa SPB4 (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo SPB4 – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SPB4, elemento de conexión (Schmalz-Connector)

Accesorios disponibles: tamiz redondo, abrazadera de tubo, inserto para ventosas



### Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	97,50 mm
Diámetro nominal dn	15,00 mm
d2	30,0 mm
Rosca G1	G3/8"-HE
Longitud de rosca LG1	12,0 mm
Tamaño de la llave SW1	27,0 mm
Recorrido de resorte Z	36,5 mm
Diámetro Ds	50,3 mm
Diámetro Dmax(S)	51,5 mm

Datos de diseño SPB4 50 SI-55 G3/8-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03536

1

Ventosa de fuelle (redonda)

# SPB4 50 SI-55 G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03536



## Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	12,0 mm
Fuerza de arranque	62,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	49,50 N
Peso	53,00 g
Volumen	64,550 cm <sup>3</sup>
Tamaño	50,00
Número de pliegues	4,5
Familia de productos	SPB4

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



## Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.06.03536](http://www.schmalz.com/10.01.06.03536)



## Datos de pedido accesorios 10.01.06.03536

Typ	Número de artículo
Tamiz redondo	10.07.01.00321
Abrazadera de tubo	10.07.10.00003
Schmalz Pad Insert PE	10.01.06.02916



## Datos de pedido piezas de recambio 10.01.06.03536

Typ	Número de artículo
Schmalz-Connector	10.01.06.03274



## Datos de pedido piezas de desgaste 10.01.06.03536

Typ	Número de artículo
Ventosa de fuelle (redonda)	10.01.06.02613



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03536](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03536)

2