

Ventosa a soffietto (tonda)

## SPB4f 40 SI-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03544



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	40,00
Numero di pieghe	4,5
Filettatura G1	G1/8"-AG


SPB4f 40 SI-55 G1/8-AG

La ventosa SPB4f (parte in elastomero + elemento di collegamento) con elemento di stabilizzazione del sacchetto integrato viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo SPB4f – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento del tipo SC – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPB4f, Schmalz-Connector

Accessori disponibili: filtro (filtro tondo), fascetta



### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	59,50 mm
Diametro nominale dn	4,00 mm
d2	15,3 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	7,5 mm
Misura della chiave SW1	22,0 mm
Freccia elastica Z	18,0 mm
Diametro Ds	39,7 mm
Diametro Dmax(S)	42,0 mm

Dati di costruzione SPB4f 40 SI-55 G1/8-AG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03544](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03544)

1

Art.-Nr.: 10.01.06.03544

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	9,0 mm
Forza di strappo	23,80 N
Forza di presa (-600 mbar)	20,40 N
Peso	28,7 g
Volume	15,120 cm <sup>3</sup>
Numero di pieghe	4,5
Forza di presa a -400 mbar	13,60 N
Forza di presa a -200 mbar	6,80 N
Famiglia di prodotti	SPB4f

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.03544](http://www.schmalz.com/10.01.06.03544)

**Ordinare gli accessori dati 10.01.06.03544**

Typ		codice articolo
Fascetta	SSB 16-27 ST-VZ	10.07.10.00002

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.03544**

Typ		codice articolo
Schmalz-Connector	SC 080 G1/8-AG	10.01.06.03142
Ventosa a soffietto (tonda)	SPB4f 40 SI-55 SC080	10.01.06.03265

