




SPB4f 30 SI-55 G1/8-AG

真空パッド SPB4fは、パッド、ネジおよび引き込み防止ガードが組付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。


- 真空パッド SPB4f: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SC: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド SPB4f、接続ニップル (取付ネジ) SC

アクセサリ: フィルターメッシュ、ホースクランプ

## 技術資料

| 属性           | 価値           |
|--------------|--------------|
| 真空パッドの材質     | シリコンゴム SI    |
| 材質の硬度 [ショアA] | 55.0 Shore A |
| サイズ          | 30.00        |
| 折りたたみ式本数     | 4.5          |
| スレッドG1       | G1/8"-M      |



デザインデータ SPB4f 30 SI-55 G1/8-AG

## デザインデータ

| 属性           | 価値       |
|--------------|----------|
| 高さ H         | 47.50 mm |
| 呼び径 dn       | 4.00 mm  |
| d2           | 12.3 mm  |
| スレッドG1       | G1/8"-M  |
| グリッパーの長さ LG1 | 7.5 mm   |
| スパナサイズ SW1   | 22.0 mm  |
| スプリングストロークZ  | 11.0 mm  |
| 径 Ds         | 30.7 mm  |
| 径 Dmax(S)    | 32.0 mm  |

Art.-Nr.: 10.01.06.03538



## 技術資料

| 属性             | 値                     |
|----------------|-----------------------|
| 真空パッドの材質       | シリコンゴム SI             |
| 材質の硬度 [ショアA]   | 55.0 Shore A          |
| ホース径 (推奨) d    | 9.0 mm                |
| 離脱力            | 21.20 N               |
| 吸着力 (-600mbar) | 12.80 N               |
| 質量             | 23.6 g                |
| ボリウム           | 5.988 cm <sup>3</sup> |
| 折りたたみ式本数       | 4.5                   |
| 400 mbarでの吸着力  | 8.50 N                |
| 200 mbarでの吸着力  | 4.30 N                |
| 製品ファミリー        | SPB4f                 |

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.06.03538](http://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03538)



## データアクセサリを注文する 10.01.06.03538

| Typ     | 製品コード                             |
|---------|-----------------------------------|
| ホースクランプ | SSB 16-27 ST-VZ<br>10.07.10.00002 |



## スペアパーツの注文データ 10.01.06.03538

| Typ         | 製品コード                                  |
|-------------|----------------------------------------|
| シュマルツコネクタ   | SC 080 G1/8-AG<br>10.01.06.03142       |
| ベローズ真空吸着パッド | SPB4f 30 SI-55 SC080<br>10.01.06.03264 |


[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03538](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03538)