

Сильфонные присоски (круглые)
SPB4f 40 SI-55 G3/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03546



SPB4f 40 SI-55 G3/8-AG

Технические данные


Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	40,00
Количество складок	4,5
Резьба G1	G3/8"-M

Присоска SPB4f (эластомерная часть + соединительный элемент) со встроенным стабилизатором пакетов поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Присоска типа SPB4f – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный элемент типа SC – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска SPB4f, соединитель Schmalz

Доступные аксессуары: сетчатый фильтр (сетка, круглая), шланговый зажим



Конструктивные данные SPB4f 40 SI-55 G3/8-AG

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	59,50 mm
Номинальный диаметр dn	10,30 mm
d2	15,3 mm
Резьба G1	G3/8"-M
Длина резьбы LG1	10,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	22,0 mm
Ход пружины Z	18,0 mm
Диаметр Ds	39,7 mm
Диаметр Dmax(S)	42,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03546

Сильфонные присоски (круглые)
SPB4f 40 SI-55 G3/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03546



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	9,0 mm
Сила отрыва	23,80 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	20,40 N
Вес	26,7 g
Объем	15,120 cm ³
Количество складок	4,5
Всасывающая сила при -400 мбар	13,60 N
Всасывающая сила при -200 мбар	6,80 N
Семейство продуктов	SPB4f

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03546



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.03546

Тип	Количество предметов
Шланговый зажим	SSB 16-27 ST-VZ 10.07.10.00002



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.03546

Тип	Количество предметов
Соединитель Schmalz	SC 080 G3/8-AG 10.01.06.02593
Сильфонная присоска (круглая)	SPB4f 40 SI-55 SC080 10.01.06.03265



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03546