

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
SPB4f 40 SI-55 G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03549



SPB4f 40 SI-55 G3/8-IG

Teknik veriler


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	40,00
Körük Sayısı	4,5
Diş G1	G3/8"-F

Entegre torba sabitleyicili vantuz SPB4f (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- SPB4f tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SPB4f, Schmalz-Connector

Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci (elek, yuvarlak), hortum kelepçesi



Tasarım verileri SPB4f 40 SI-55 G3/8-IG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	69,50 mm
Nominal çap dn	11,00 mm
d2	15,3 mm
Diş G1	G3/8"-F
Diş uzunluğu LG1	12,0 mm
Anahtar boyutu SW1	22,0 mm
Yay stroku Z	18,0 mm
Çap Ds	39,7 mm
Çap Dmax(S)	42,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03549

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
SPB4f 40 SI-55 G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03549



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	9,0 mm
Çekme kuvveti	23,80 N
Emme kuvveti (-600mbar)	20,40 N
Ağırlık	28,80 g
Cilt	15,120 cm ³
Körük Sayısı	4,5
400 mbar'da emme kuvveti	13,60 N
200 mbar'da emme kuvveti	6,80 N
Ürün ailesi	SPB4f

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03549



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.06.03549

Typ	Ürün numarası
Hortum kelepçesi	SSB 16-27 ST-VZ
	10.07.10.00002



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.06.03549

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 080 G3/8-IG
Körüklü vantuz (yuvarlak)	SPB4f 40 SI-55 SC080
	10.01.06.02594
	10.01.06.03265



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03549