


Сифонные присоски (круглые)
SPB4f 50 SI-55 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03555



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	50,00
Количество складок	4,5
Резьба G1	G1/4"-F


SPB4f 50 SI-55 G1/4-IG

Присоска SPB4f (эластомерная часть + соединительный элемент) со встроенным стабилизатором пакетов поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Присоска типа SPB4f – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный элемент типа SC – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска SPB4f, соединитель Schmalz

Доступные аксессуары: сетчатый фильтр (сетка, круглая), шланговый зажим



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	86,50 mm
Номинальный диаметр dn	11,40 mm
d2	21,0 mm
Резьба G1	G1/4"-F
Длина резьбы LG1	12,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	27,0 mm
Ход пружины Z	26,0 mm
Диаметр Ds	49,7 mm
Диаметр Dmax(S)	52,0 mm

Конструктивные данные SPB4f 50 SI-55 G1/4-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03555

Сильфонные присоски (круглые)
SPB4f 50 SI-55 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03555



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	12,0 mm
Сила отрыва	35,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	41,00 N
Вес	64,7 g
Объем	33,110 cm ³
Количество складок	4,5
Всасывающая сила при -400 мбар	27,30 N
Всасывающая сила при -200 мбар	13,70 N
Семейство продуктов	SPB4f

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03555



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.03555

Тип	Количество предметов
Шланговый зажим	SSB 20-32 ST-VZ 10.07.10.00003



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.03555

Тип	Количество предметов
Соединитель Schmalz	SC 090 G1/4-IG 10.01.06.03273
Сильфонная присоска (круглая)	SPB4f 50 SI-55 SC090 10.01.06.03266



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03555