

Сифонные присоски (круглые)
SPB1 10 ED-65 M5-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03568



SPB1 10 ED-65 M5-IG

Технические данные


Attribute	Value
Материал присоски	Эластодур ED
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
размер	10,00
Количество складок	1,5
Резьба G1	M5-F

Присоска SPB1 (эластомерная часть + соединительный элемент) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Присоска типа SPB1 – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный элемент типа SC – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска SPB1, соединительный элемент (соединитель Schmalz)

Доступные аксессуары: сетчатый фильтр (сетка, круглая), вставка присоски



Конструктивные данные SPB1 10 ED-65 M5-IG

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	22,40 mm
Номинальный диаметр dn	3,10 mm
d2	5,6 mm
Резьба G1	M5-F
Длина резьбы LG1	5,5 mm
Размер гаечного ключа SW1	8,0 mm
Ход пружины Z	4,0 mm
Диаметр Ds	9,8 mm
Диаметр Dmax(S)	11,3 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03568

Сифонные присоски (круглые) SPB1 10 ED-65 M5-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03568



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Эластодур ED
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	4,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	5,0 mm
Сила отрыва	4,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	1,50 N
Вес	0,5 g
Поперечная сила	2,0 N
Объем	0,454 cm ³
размер	10,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	SPB1

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03568



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.03568

Тип	Количество предметов
Вставка присоски Schmalz PA	SPI 8 PA SPB1-10 10.01.06.03710



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.03568

Тип	Количество предметов
Соединитель Schmalz	SC 030 M5-IG 10.01.06.03440



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.06.03568

Тип	Количество предметов
Сифонная присоска (круглая)	SPB1 10 ED-65 SC030 10.01.06.02782



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03568