


Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
SPB4f 50 SI-55 G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03556



SPB4f 50 SI-55 G3/8-IG

Teknik veriler


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	50,00
Körük Sayısı	4,5
Diş G1	G3/8"-F

Entegre torba sabitleyicili vantuz SPB4f (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- SPB4f tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SPB4f, Schmalz-Connector

Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci (elek, yuvarlak), hortum kelepçesi



Tasarım verileri SPB4f 50 SI-55 G3/8-IG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	86,50 mm
Nominal çap dn	15,00 mm
d2	21,0 mm
Diş G1	G3/8"-F
Diş uzunluğu LG1	12,0 mm
Anahtar boyutu SW1	27,0 mm
Yay stroku Z	26,0 mm
Çap Ds	49,7 mm
Çap Dmax(S)	52,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03556

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
SPB4f 50 SI-55 G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03556



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	12,0 mm
Çekme kuvveti	35,00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	41,00 N
Ağırlık	52,70 g
Cilt	33,110 cm ³
Körük Sayısı	4,5
400 mbar'da emme kuvveti	27,30 N
200 mbar'da emme kuvveti	13,70 N
Ürün ailesi	SPB4f

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03556



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.06.03556

Typ	Ürün numarası
Hortum kelepçesi	SSB 20-32 ST-VZ
	10.07.10.00003



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.06.03556

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 090 G3/8-IG
Körüklü vantuz (yuvarlak)	SPB4f 50 SI-55 SC090
	10.01.06.03274
	10.01.06.03266



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03556